

Garant**Vějířovitý kotouč, Ø 19 mm, Srovnání zrnitosti: 100****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	555915 100
GTIN	4067263290537
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Hvězdicovitě uspořádané brusné rouno s upínacím závitem. Proti roztržení odolné a robustní provedení rouna, bez roztřepení na řezných hranách. 3vrstvé.

Použití:

Pro čištění, odjehlování a dokončování obtížně přístupných oblastí, jako jsou **otvory, vnitřní závity, trubky a vybrání**. Používejte s upínacím kolíkem č. 555920.

Technický popis

Srovnání zrnitosti	100
Stupeň jemnosti	hrubý
Barva	hnědá
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 19 mm
Doporučené otáčky	10000 min ⁻¹

Maximální počet otáček	20000 min ⁻¹
Druh produktu	Vějířovitý kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		