

Garant**Kompaktní kotouč, Ø 50,8 mm, Srovnání zrnitosti: 100****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554061 100
GTIN	4067263290742
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Systém rychlé výměny s plastovým závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ruky v nejkratším čase.

Vláknitá textilie s pryskyřicí pojeným brusivem, **lisovaný tvar kotouče**.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.

Vhodné zejména pro **jemné broušení a odjehlování**. Vytvářejí jemnou **konečnou úpravu** a snižují hloubku drsnosti u všech materiálů.

Upozornění:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod č. 573510 a další.

Technický popis

Srovnání zrnitosti	100
Brusivo	normální korund (A)
Zkratka brusiva	A
Stupeň tvrdosti	tvrdý

Stupeň jemnosti	hrubý
Provedení	8 A coarse
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 50,8 mm
Maximální počet otáček	22000 min ⁻¹
Druh produktu	Kompaktní kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		