


EFFBE**Přesná nivelační patka KE, Maximální nosnost: 2600kg****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086001 2600
GTIN	2050002075207
Třída artiklu	08Y

Popis**Provedení:**

Stabilní nivelační patka s **protiskluzovým potahem**, nastavení se provádí pomocí klínu bočním stavěcím šroubem s jemným závitem.

Antivibrační systémy strojů. Oddělení od strojů a zařízení provozů citlivých na vibrace zlepšuje procesní bezpečnost a přesnost. Použití elastomery tlumí zvuk v tuhé látce, vibrace a nárazy a zaručují optimální pracovní výsledky při snížené hlukové zátěži. Všechny prvky je možné namontovat a vyrovnat bez námahy.

Použití:

Pro stroje bez možnosti upevnění, resp. stroje, které vyžadují obzvláště tuhou instalaci.

Upozornění:

Na poptávku se dodávají zašroubovatelné nivelační patky.

Strojní instalační prvky najdete v našem e-shopu pod č. 086002 – č. 086006. Pro větší zatížení a speciální aplikace se na poptávku dodávají další prvky.

Technický popis

Šířka B	115 mm
Výška H	40 mm
Maximální nivelační rozsah (výškové vyrovnání Ni)	±4 mm
Povlak H _B	5 mm

Délka A	115 mm
Druh produktu	Protivibrační instalační prvek