

**BDMT 170408 ER-N4, PR1210, Typ: GG****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227681 GG
GTIN	4960664622634
Třída artiklu	25A

Popis**Upozornění:**

Frézy jsou osazovány stejným počtem vyměnitelných destiček typu N3 a N4. Respektujte prosím pokyny pro uspořádání na nosiči.

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$.

Rohový rádius: 0,8 mm

Posuv f_z na zub: 0,09 – 0,2 mm

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,09 – 0,2 mm
Typ	GG
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDMT 170408 ER-N4
Typ	PR1210
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	180 m/min	K
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		