



Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný, 15° zalomený, Rozměr klíče: 10mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	614853 10
GTIN	4018754239153
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Integrovaná ráčna s 72 zuby umožňuje pracovní úhel pouze 5° – pro efektivní práci i ve stísněných prostorech.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 614820

Technický popis

Šířka čelisti b	21,7 mm
Výška oka h ₂	8,4 mm
Výška čelisti h ₁	5,7 mm
Ø oka D	21 mm
Délka klíče L	158 mm
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	zápustkově kované
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	chromované

Koncový doraz na straně čelisti	ne
Přídržná funkce na straně čelisti	ne
S výkyvnou hlavou	ne
Přepínatelná ráčna	ano
Druh produktu	Klíče