



Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný, 15° zalomený, Rozměr klíče: 15mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	614853 15
GTIN	4018754239207
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Integrovaná ráčna s 72 zuby umožňuje pracovní úhel pouze 5° – pro efektivní práci i ve stísněných prostorech.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 614820

Technický popis

Délka klíče L	202 mm
Výška oka h_2	8,4 mm
Šířka čelisti b	31,3 mm
Ø oka D	28 mm
Výška čelisti h_1	7,5 mm
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	zápustkově kované
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	chromované

Koncový doraz na straně čelisti	ne
Přídržná funkce na straně čelisti	ne
S výkyvnou hlavou	ne
Přepínatelná ráčna	ano
Druh produktu	Klíče