

**BDGT 170408 FR-JA, GW25, Typ: ALU****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227527 ALU
GTIN	4960664457885
Třída artiklu	25A

Popis**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$.

Přesných 90° do $a_p = 9$ mm.

Rohový rádius: 0,8 mm

Posuv f_z na zub: 0,05 – 0,33 mm

Technický popis

Typ	ALU
Posuv f_z na zub	0,05 – 0,33 mm
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDGT 170408 FR-JA
Typ	GW25
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	700 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	500 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	250 m/min	N
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		