

**Vykyvna dosedací plocha Rovné, vnější závit, vychýlení dozadu, Závit M: M3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370062 M3
GTIN	4059245309542
Třída artiklu	37K

**Popis****Provedení:**

- **Těleso z oceli k zušlechtění, fosfátované.**
- **Kulička je zajištěna proti protočení.**

Samočinné vrácení do výchozí polohy.

S vnějším závitem.

**Použití:**

Slouží jako doraz, opěrná plocha a tlakový člen při konstrukci přípravků.

**Upozornění:**

Lze je kombinovat s otočným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacím hákem č. 370073 a 370074.

**Technický popis**

Délka 1	13 mm
Maximální zatížitelnost (statická)	8 kN
Délka límce L <sub>2</sub>	5 mm
Vnější Ø D	9 mm

Závit M

M3

Druh produktu

Vykyvna dosedaci plocha