

**Vykyvna dosedací plocha Rovné, vnější závit, vychýlení dozadu, Závit M: M4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370062 M4
GTIN	4059245309559
Třída artiklu	37K

Popis**Provedení:**

- **Tělo z oceli k zušlechtění, fosfátované.**
- **Kulička je zajištěna proti protočení.**

Samočinné vrácení do výchozí polohy.

S vnějším závitem.

Použití:

Slouží jako doraz, opěrná plocha a tlakový člen při konstrukci přípravků.

Upozornění:

Lze je kombinovat s otočným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacím hákem č. 370073 a 370074.

Technický popis

Délka límce L ₂	6 mm
Závit M	M4
Délka 1	18 mm
Vnější Ø D	12 mm

Maximální zatížitelnost (statická)	16 kN
Druh produktu	Vykyvna dosedací plocha