

**Vykyvna dosedací plocha Rovné, vnější závit, vychýlení dozadu, Závit M: M5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370062 M5
GTIN	4059245309566
Třída artiklu	37K

Popis**Provedení:**

- **Těleso z oceli k zušlechtění, fosfátované.**
- **Kulička je zajištěna proti protočení.**

Samočinné vrácení do výchozí polohy.

S vnějším závitem.

Použití:

Slouží jako doraz, opěrná plocha a tlakový člen při konstrukci přípravků.

Upozornění:

Lze je kombinovat s otočným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacím hákem č. 370073 a 370074.

Technický popis

Závit M	M5
Délka límce L ₂	8 mm
Vnější Ø D	18 mm
Maximální zatížitelnost (statická)	32 kN

Délka 1	25 mm
Druh produktu	Vykyvna dosedací plocha