




## Vykyvna dosedací plocha Drážkováno, vnější závit, vychýlení dozadu, Závit M: M5



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	370063 M5
GTIN	4059245309610
Třída artiklu	37K

### Popis

#### Provedení:

- Těleso z oceli k zušlechtění, fosfátované.
- Kulička je zajištěna proti protočení.

Samočinné vrácení do výchozí polohy.

S vnějším závitem.

#### Použití:

Slouží jako doraz, opěrná plocha a tlakový člen při konstrukci přípravků.

#### Upozornění:

Lze je kombinovat s otočným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacím hákem č. 370073 a 370074.

### Technický popis

Délka límce L <sub>2</sub>	8 mm
Závit M	M5
Maximální zatížitelnost (statická)	32 kN

Vnější Ø D	18 mm
Délka 1	25 mm
Druh produktu	Vykyvna dosedací plocha