



Sada pro jemné vyvrtávání KOMET MicroKom® hi.flex, Ø rozsahu nastavení: 6-125mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	238380 6-125
GTIN	
Třída artiklu	240

Popis

Provedení:

- Přesnost nastavení 0,01 mm na dílek. Přesnost přestavení 0,002 mm Ø u nonia při přestavení do 5 mm radiálně.
- Vyvážené v poloze 0.

Rozsah dodávky:

1 hlava pro jemné vyvrtávání: Č. 238391 ABS50® Ø 6 – 125 mm

Po 1 držáku destičky: KOMET č. 62863 04400 Ø 25 – 44 mm

KOMET č. 62863 12500 Ø 44 – 125 mm

1 můstek: KOMET č. 62860 12500 Ø 90 – 125 mm

1 hřídel s jemným drážkováním: KOMET č. 62861 06300 Ø 25 – 63 mm

1 mezikus: KOMET č. 62862 09300

po 1 vyvrtávací tyči: KOMET č. 62850 00600 Ø 6 – 10 mm

KOMET č. 62850 01000 Ø 10 – 14 mm

KOMET č. 62850 01400 Ø 14 – 18 mm

KOMET č. 62850 01800 Ø 18 – 22 mm

KOMET č. 62850 02200 Ø 22 – 26 mm

po 4 vyměnitelných břitových destičkách: TOGX06T102EN-14 BK60 – KOMET č. 62601 90206

TOGX090204EN-14 BK60 – KOMET č. 62601 70409

2 vyměnitelné břitové destičky: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 – KOMET č. 62600 00102

5 šrouby s válcovou hlavou: KOMET č. 62950 00000 – M5×16 mm

Po 1 šroubováku: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Technický popis

Ø rozsahu nastavení	6 - 125 mm
Stopka	ABS
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací nástroj

Příslušenství

Hlava pro jemné vyvrtávání KOMET MicroKom® hi.flex Ø rozsahu nastavení 6-125 mm	238391 6-125
---	--------------