

 KOMET

Přesná vyvrtávací hlava, sada KOMET MicroKom® BluFlex® 2, Ø rozsahu nastavení: 6-125mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	238398 6-125
GTIN	
Třída artiklu	27G

Popis

Provedení:

- **Rozsah lineárnosti: -0,2 až +4,4 mm (-0,0079 až 0,1732 palce) v Ø.**
- **Na µ přesné rozlišení indikace: 0,001 mm v Ø.**
- **S klíčem s vnitřním šestihranem je možné jemnou nastavovací hlavici radiálně přestavit a upnout.**
- **Moderní, kontrastní OLED displej přímo u jemné nastavovací hlavice.**
- **Indikace displeje je otočná o 180°.**
- **Jednoduchá obsluha přímo na dotykovém displeji.**
- **Dodatečné rozhraní Bluetooth® Low Energy pro snadnou indikaci na obvyklém smartphonu od řady Android™ resp. IOS 7.**
- **Vyšší otáčky díky integrovanému vyrovnání částečné nevyváženosti.**
- **Velmi citlivé přestavení umožňuje přesný přísuv.**
- **Systém měření absolutní dráhy – při každém zapnutí se vydá absolutní a relativní poloha šoupátka.**
- **Univerzální rozhraní ABS®.**
- **Snadná výměna baterie.**
- **Kompatibilní 1:1 s možnostmi variant dosavadního systému.**

Rozsah dodávky:

1 vyvrtávací hlava: Č. 238392

Po 1 držáku destičky: KOMET č. 62863 04400 Ø 25 – 44 mm

KOMET č. 62863 12500 Ø 44 – 125 mm

1 můstek: KOMET č. 62860 12500 Ø 90 – 125 mm
1 hřídel s jemným drážkováním: KOMET č. 62861 06300 Ø 25 – 63 mm
1 mezikus: KOMET č. 62862 09300
po 1 vyvrtávací tyči: KOMET č. 62850 00600 Ø 6 – 10 mm
KOMET č. 62850 01000 Ø 10 – 14 mm
KOMET č. 62850 01400 Ø 14 – 18 mm
KOMET č. 62850 01800 Ø 18 – 22 mm
KOMET č. 62850 02200 Ø 22 – 26 mm
po 4 vyměnitelných břitových destičkách: TOGX06T102EN-14 BK60 – KOMET č. 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 – KOMET č. 62601 70409
2 vyměnitelné břitové destičky: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 – KOMET č. 62600 00102
5 šrouby s válcovou hlavou: KOMET č. 62950 00000 – M5×16 mm
Po 1 šroubováku: 5IP; 6IP; 8IP; OK3; OK4

Technický popis

Ø rozsahu nastavení	6 - 125 mm
Stopka	ABS
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

Příslušenství

Hlava pro jemné vyvrtávání MicroKom® BluFlex® 2	238392
---	--------