

Garant**GARANT Softcut® HSI, široká rozteč, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 63/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	214906 63/6
GTIN	4045197674470
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Tepelně zušlechtěná ocel, odolná proti opotřebení s antikorozi povrchovou úpravou. Přesné uložení vyměnitelných destiček díky sladnému utahovacímu momentu. Široké a úzké dělení břitů pro individuální strategii frézování.

Použití:

Zejména pro stroje se slabým výkonem a pro obrábění ve větších hloubkách při menších průměrech zajištění.

Upozornění:

Pro použití všech **4 břitů** se musí vyměnitelná destička **vždy otáčet v udaném směru (proti směru hodinových ručiček)**.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Pro přesné 90° rohy volte prosím $a_p = 6$ mm.

Technický popis

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SO.. 0836..

Upínací otvor Ø	22 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Ø břitu D_c	63 mm
Počet břitů Z	6
Řada	Softcut®
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10-dílná	219863
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2