



## Pneumatický rázový utahovák Krátké provedení, Typ: 9012M-1



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	079191 9012M-1
GTIN	4000896218356
Třída artiklu	03R

### Popis

#### Provedení:

Ultrakompaktní rázový utahovák s příklepem Jumbo, jednoruční přepínání chodu a **třístupňový pravý chod**. Maximální uvolňovací moment 1 200 Nm.

### Technický popis

Připojovací závit	NPT
Hmotnost	1,27 kg
Délka	80 mm
Maximální spotřeba vzduchu	127,4 l/min
Maximální vibrace dle EN	13,49 m/s <sup>2</sup>
Hnací profil upínače nástrojů	4hran
Rozměry upínače nástrojů	1/2 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm

Maximální Ø šroubu (8,8-12.9)	M20
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Maximální utahovací moment	678 Nm
Pracovní hluk	92,2 dB(A)
Maximální počet otáček	8800 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Šroubovák