

**Pneumatický rázový utahovák, Typ: 9013M****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	079192 9013M
GTIN	4000896212347
Třída artiklu	03R

**Popis****Provedení:**

Rázový utahovák s vysoce výkonným kladivem s dvojitým příklepem. Maximální uvolňovací moment 1890 Nm.

**Technický popis**

Délka	188 mm
Hnací profil upínače nástrojů	4hran
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm
Maximální vibrace dle EN	7,47 m/s <sup>2</sup>
Maximální Ø šroubu (8,8-12.9)	M32
Pracovní hluk	104 dB(A)
Připojovací závit	NPT
Maximální spotřeba vzduchu	153 l/min

Připojení stlačeného vzduchu	3/8 palec
Maximální počet otáček	7300 min <sup>-1</sup>
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry upínače nástrojů	3/4 palec
Maximální utahovací moment	1085 Nm
Druh produktu	Šroubovák