



Pneumatický úhlový rázový utahovák Twin Turbo, Typ: 9012ATT



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079194 9012ATT
GTIN	4000896234738
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Rázový utahovák Twin turbo s otočným mechanismem pro nejlepší přístupnost. Dvoukomorový rázový mechanismus. Maximální uvolňovací moment 550 Nm.

Technický popis

Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Rozměry upínače nástrojů	1/2 palec
Hnací profil upínače nástrojů	4hran
Maximální spotřeba vzduchu	113 l/min
Maximální utahovací moment	500 Nm
Maximální počet otáček	8000 min ⁻¹
Hmotnost	1,3 kg

Maximální Ø šroubu (8,8-12.9)	M20
Pracovní hluk	90,1 dB(A)
Délka	277 mm
Připojovací závit	NPT
Maximální vibrace dle EN	4,89 m/s ²
Druh produktu	Šroubovák