

**Garant****Soustružnický držák GARANT Master eco, levá, Velikost stopky / destičky:  
25/15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250629 25/15
GTIN	4067263476955
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

**Upozornění:**

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Délka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Šroub pro podložku	259027 8
Velikost stopky	25 mm
Příložka, šroub, pružina	259036 24
Řada	Master Eco
Velikost destiček	15 mm
ISO kód držáku	DDJNR/L 2525M15
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
Podložka	259031 50

Celková délka L	150 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení k	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Podložka Typ 50	259031 50
Šroub pro podložku Typ 8	259027 8