

**Garant****GARANT Softcut® HSI, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 25/3mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	214902 25/3
GTIN	4045197674401
Třída artiklu	210

## Popis

### Provedení:

Tepelně zušlechtěná ocel, odolná proti opotřebení s antikorozi povrchovou úpravou. Přesné uložení vyměnitelných destiček díky sladnému utahovacímu momentu. Široké a úzké dělení břitů pro individuální strategii frézování.

### Použití:

Zejména pro stroje se slabým výkonem a pro obrábění ve větších hloubkách při menších průměrech zajištění.

### Upozornění:

**Pro přesné 90° rohy volte prosím  $a_p = 6$  mm.**

Pro použití všech **4 břitů** se musí vyměnitelná destička **vždy otáčet v udaném směru (proti směru hodinových ručiček)**.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

## Technický popis

Ø břítu $D_c$	25 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SO.. 0836..
Délka vyložení $L_1$	39 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Ø stopky $D_s$ h6	25 mm
Celková délka $L_{celk.}$	95 mm

Počet břitů Z	3
Řada	Softcut®
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10-dílná	219863