

**Garant****Stolový ESD vozík T5, Typ: T54****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	971930 T54
GTIN	4067263515609
Třída artiklu	9GD

**Popis****Provedení:**

Stolový ESD vozík s antistatickými vlastnostmi s **2 ložnými plochami**. Svařovaná ocelová konstrukce, plošina z objemově vodivé dřevotřískové desky se světle šedým, ESD povrch s antistatickými vlastnostmi. ESD rukojeť Haptoprene® s antistatickými vlastnostmi s nárazuvzdorným polypropylenem. **Elektricky vodivá kola:** 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s aretací), s potahem TPE, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách, s ochranou proti namotávání nití.

**Použití:**

Vhodné k použití v prostředí EPA s vodivými podlahovými krytinami. Uzemnění je provedeno koly, samostatná uzemňovací přípojka není nutná. Všechny plastové díly jsou provedeny vodivé k zabránění vzniku povrchového elektrického náboje.

**Norma:**

DIN EN 61340-5-1

**Lakování:**

Světle šedá, podobná RAL 7035 **ESD práškově nanášený lak**.

**Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Ø koleček	125 mm
Hloubka	509 mm
Hmotnost	34 kg
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Výška úložné plochy nahoře	850 mm
Materiál kolečka	TPE
Hloubka úložné plochy	500 mm
Maximální nosnost	250 kg
Výška úložné plochy dole	195 mm
Nosnost úložné plochy nahoře	80 kg
Šířka úložné plochy	850 mm
Výška	1020 mm
Šířka	980 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Stolový vozík