

**Garant****ESD vozík s madlem T3, Typ: T32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	971920 T32
GTIN	4067263476993
Třída artiklu	9GD

**Popis****Provedení:**

ESD vozík s madlem s antistatickými vlastnostmi s **1 ložnou plochou**. Svařovaná ocelová konstrukce, plošina z objemově vodivé dřevotřískové desky se světle šedým, ESD povrch s antistatickými vlastnostmi. ESD rukojeť Haptoprene® s antistatickými vlastnostmi s nárazuvzdorným polypropylenem. **Elektricky vodivá kola:** 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s aretací), s potahem TPE, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách, s ochranou proti namotávání nití.

**Použití:**

Vhodné k použití v prostředí EPA s vodivými podlahovými krytinami. Uzemnění je provedeno koly, samostatná uzemňovací přípojka není nutná. Všechny plastové díly jsou provedeny vodivé k zabránění vzniku povrchového elektrického náboje.

**Norma:**

DIN EN 61340-5-1

**Lakování:**

Světle šedá, podobná RAL 7035 **ESD práškově nanášený lak**.

**Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Hĺoubka úložné plochy	500 mm
Výška	915 mm
Hmotnost	20 kg
Materiál kolečka	TPE
Výška úložné plochy	195 mm
Ø koleček	125 mm
Šířka	970 mm
Hĺoubka	509 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Nosnost	250 kg
Počet řiditelných koleček s brzdou	2
Šířka úložné plochy	850 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Vozík s madlem