

Garant**Vozík na euroboxy s ESD rukojetí, Typ: TNB1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	971950 TNB1
GTIN	4067263515616
Třída artiklu	9GD

Popis**Provedení:**

Vozík na euroboxy s ESD rukojetí s antistatickými vlastnostmi. Svařovaná ocelová konstrukce. ESD rukojeť Haptoprene® s antistatickými vlastnostmi s nárazuvzdorným polypropylenem.

Elektricky vodivá kola: 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s aretací), s potahem TPE, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách, s ochranou proti namotávání nití. Vhodné euronormované boxy č. 972350 vel. ENB15 – ENB80.

Použití:

Vhodné k použití v prostředí EPA s vodivými podlahovými krytinami. Uzemnění je provedeno koly, samostatná uzemňovací přípojka není nutná. Všechny plastové díly jsou provedeny vodivé k zabránění vzniku povrchového elektrického náboje.

Norma:

DIN EN 61340-5-1

Lakování:

Světle šedá, podobná RAL 7035 **ESD práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Výška	910 mm
Hmotnost	9,6 kg
Ø koleček	125 mm
Hloubka	400 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Šířka	790 mm
Materiál kolečka	TPE
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Výška rámu dosedací plochy	180 mm
Maximální nosnost	250 kg
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Vozík s rukojetí