

Garant**Vozík na ESD euroboxy, Typ: TE37****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	971970 TE37
GTIN	4067263515623
Třída artiklu	9GD

Popis**Provedení:**

Vozík na ESD euroboxy s antistatickými vlastnostmi ve stabilní ocelové konstrukci. Plošiny z ohraněného plechu, nastavitelné v rastru 280 mm. Platformy je možné zašroubovat variabilně a pro lepší odebrání jsou přestavitelné v úhlu 15° a 30°. Nejnižší platforma je pevně spojena s rámem a nelze ji sklopit. ESD rukojeť Haptoprene® s antistatickými vlastnostmi s nárazuvzdorným polypropylenem. **Elektricky vodivá kola:** 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s aretací), s potahem TPE, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách, s ochranou proti namotávání nití.

Použití:

Vhodné k použití v prostředí EPA s vodivými podlahovými krytinami. Uzemnění je provedeno koly, samostatná uzemňovací přípojka není nutná. Všechny plastové díly jsou provedeny vodivé k zabránění vzniku povrchového elektrického náboje.

Norma:

DIN EN 61340-5-1

Lakování:

Světle šedá, podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Vhodné euronormované boxy naleznete pod č. 972350.

Technický popis

Výška	1735 mm
Hloubka	670 mm
Ø koleček	125 mm
Nosnost každé platformy	50 kg
Maximální nosnost	250 kg
Hloubka úložné plochy	610 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Šířka	1300 mm
Hmotnost	85 kg
Nastavitelný sklon	15 stupeň
Nastavitelný sklon	30 stupeň
Materiál koleček	TPE
Šířka úložné plochy	1240 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Výškové nastavení v rastru	280 mm
Druh produktu	Vozík na materiál