

## HEDI

### Umělohmotný kabelový buben pro F, B, PL a CZ, Typ: 40N



#### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081127 40N
GTIN	4003644009350
Třída artiklu	08B

#### Popis

##### Provedení:

Kabelové bubny Hedi® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.

##### · Ochrana proti přehřátí.

Se samozavíracími víčky. Pro **trvalé** venkovní použití. Odpovídá DGUV I 203-005 (dříve BGI 600).

##### Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s  $\varnothing < 12$  mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s  $\varnothing > 1$  mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Ochranná třída IP: IP 44

Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě: Kategorie 2 (K2) dle BGI

Jmenovitý výkon odvinutý: 3500 (16 A) W

Třída kabelu: H07RN-F

Konstrukce kabelu: 3G1,5

Materiál kabelu: neopren

Délka kabelu: 40 m

Počet zásuvek: 3

## Technický popis

Typ	40N
Jmenovitý výkon odvinutý	3500 (16 A) W
Síťové napětí	250 V
Materiál kabelu	neopren
Konstrukce kabelu	3G1,5
Délka kabelu	40 m
Třída kabelu	H07RN-F
Ochranná třída IP	IP 44
Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě	Kategorie 2 (K2) dle BGI
Materiál pouzdra	plast
Počet zásuvek	3
Zdroj energie	Síťový provoz
Diagnostický systém k dispozici	ano
Druh produktu	Kabelový buben