

**Rohová fréza 90° MECH17, stopka Weldon, Ø D / Zeff: 50/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227653 50/4
GTIN	4960664526383
Třída artiklu	250

Popis**Provedení:**

Vroubkované vyměnitelné břitové destičky pro snížené řezné síly a vibrace. Je dosahováno srovnatelně větší šířky záběru a_e při stejné hloubce řezu a_p .

Technický popis

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	74 mm
Ø stopky D_s h6	40 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø břitu D_c	50 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDMT 170408
Efektivní počet břitů Z_{eff}	4
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 1704
Celková délka $L_{celk.}$	161 mm
Délka vyložení L_1	88 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	20
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229709
---------------	--------