

## Závit Mezní kalibrační trn pro otvor pod závit 6H, Závit: M3



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 486055 M3     |
| GTIN           | 2050002073661 |
| Třída artiklu  | 48B           |

### Popis

**Provedení:**

První vybroušená otočka závitu odstraňuje hrubé nečistoty v obrobku a zamezuje předčasnému vylomení první otočky závitu. Provedení podle DIN 2279 – 2299.

Provedení dle DIN 2245.

**Použití:**

Pro metrické závity ISO, pravé DIN 13.

**Norma:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Upozornění:**

Závitové měrky pro závity s jinými stoupáními, k dispozici závity Whitworth, lichoběžníkový, kruhový, UNC, UNF, NPT a levý závit na poptávku.

### Technický popis

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Norma            | DIN 13                      |
| Toleranční třída | 6H                          |
| Závit            | M3                          |
| Druh závitu      | M                           |
| Kvalita          | 6                           |
| Druh měrky       | Kalibr pro zmetkové rozměry |
| Stoupání závitu  | 0,5 mm                      |
| Toleranční pole  | H                           |
| Kalibrování      | L6                          |

Druh produktu

závitový válečkový kalibr  
zmetkových rozměrů**Služby**

Kalibrování Mezní válečkový kalibr Maximální Ø 20 mm

028300 20

Kalibrace DAkkS Mezní válečkový kalibr Maximální Ø 60 mm

028340 60