


Garant**Rohož na podlahu, tmavě šedá, skvrnitá, Šířka × délka: 100X135cm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	964450 100X135
GTIN	4067263476771
Třída artiklu	9GM

Popis

Provedení:

Rohože pro průmyslová pracoviště pro střední až vysoké namáhání. Ergonomická gumová rohož je vhodná pro suchá a mokrá pracoviště se stojící nebo přecházející obsluhou. Povrch rohože má optimálně upravený střed otáčení a má velmi dobrou odolnost proti skluzu a slehnutí. Na všech stranách sražené hrany pro snazší přístup. Velmi snadno čistitelný povrch s vlastnostmi odrážejícími světlo.

Rohož odolná proti oleji má protipožární třídu Bfl-s1.

Vzhledem k elastickým vlastnostem gumové směsi a speciální geometrii na zadní straně má rohož obzvláště tlumivý a aktivační účinek, chrání před nezdravým chladem. Rohož s dlouhou životností vhodná pro vícesměnný provoz.

Odvádí elektrický náboj, povrchový odpor menší než $10^7 \Omega$. Rohož je označena bezpečnostní ESD etiketou.

Rozsah dodávky:

Rohož s uzemňovacím ESD připojením (otvor pro uzemňovací připojení lze volně vybrat, připojení musí být namontováno samostatně).

Technický popis

Tloušťka	16 mm
Materiál	Nitrilový kaučuk (NBR)
Hmotnost	20 kg
Šířka	100 cm

Délka	135 cm
Třída požární ochrany	Bfl-s1
Tvrdość podle Shore A	55
Komfort při stání	Proti únavě
Komfort při stání	Protiskluzové
Komfort při stání	Izolace (teplota)
Ochrana proti nárazu	Podlaha
Vlastnost materiálu	odolávající olejům
Vlastnost materiálu	Nesnadno zápalné
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Barva	tmavě šedá, skvrnitá
Druh produktu	Pracovní rohož