

**BDGT 170420 FR-JA, GW25, Typ: ALU****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227530 ALU
GTIN	4960664457892
Třída artiklu	25A

**Popis****Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,3 \times D$ .

Přesných 90° do  $a_p = 9$  mm.

Rohový rádius: 2 mm

Posuv  $f_z$  na zub: 0,05 – 0,33 mm

**Technický popis**

Typ	ALU
Posuv $f_z$ na zub	0,05 – 0,33 mm
Rohový rádius	2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDGT 170420 FR-JA
Typ	GW25
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

## Údaje o uživateli

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník, plasty	vhodný	700 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	500 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	250 m/min	N
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		