

**Tvrdokovové vrtáky do zdiva, Ø vrtáku: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	786001 10
GTIN	4058546404260
Třída artiklu	76G

Popis**Provedení:**

Vrták je osazen tvrdokovovými destičkami pájenými při vysoké teplotě. Asymetrický tvar drážky pro dobré odvádění prachu při vrtání.

Příklepové a vrtací vrtáky se silnou tvrdokovovou řeznou destičkou.

Použití:

Především pro **vrtání otvorů pro hmoždinky příklepovými vrtačkami** do betonu, zdiva, přírodního a umělého kamene.

Také pro rotační vrtání do tvrdého a měkkého dřeva, plastů, akrylu a keramiky.

Vhodné také pro vrtání kalené oceli díky korekci řezné hrany.

Technický popis

Ø vrtáku	10 mm
Celková délka	110 mm
Ø stopky	10 mm
Délka spirály	60 mm

Řezný materiál	TK
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468
Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání
Stopka	Válcová stopka
Druh produktu	Vrták do kamene