




## Rohová fréza 90° MECH17, s otvorem, Ø D / Z<sub>eff</sub>: 50/4mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	227655 50/4
GTIN	4960664526413
Třída artiklu	250

### Popis

#### Provedení:

Vroubkované vyměnitelné břitové destičky pro snížené řezné síly a vibrace. Je dosahováno srovnatelně větší šířky záběru  $a_e$  při stejné hloubce řezu  $a_p$ .

### Technický popis

Efektivní počet břitů $Z_{eff}$	4
Šroub pro vyměnitelné destičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDMT 170408
Celková délka $L_{celk.}$	52 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 1704
Ø břitu $D_c$	50 mm
Upínací otvor Ø	22 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p,max}$	30 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	8
Provedení stopky	s otvorem

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Rohová fréza

---

### Příslušenství

Upínací šroub	229709
---------------	--------