



Sada tvrdokovových vrtáků do zdiva, Počet vrtáků: 7



Údaje o objednávce

Artikové číslo	786081 7
GTIN	4058546404437
Třída artiklu	76G

Popis

Provedení:

Vrták je osazen tvrdokovovými destičkami pájenými při vysoké teplotě. Asymetrický tvar drážky pro dobré odvádění prachu při vrtání.

Příklepové a vrtací vrtáky se silnou tvrdokovovou řeznou destičkou.

Použití:

Především pro **vrtání otvorů pro hmoždinky příklepovými vrtačkami** do betonu, zdiva, přírodního a umělého kamene.

Také pro rotační vrtání do tvrdého a měkkého dřeva, plastů, akrylu a keramiky.

Vhodné také pro vrtání kalené oceli díky korekci řezné hrany.

Obsah:

Vrták č. 786001: Po 1 ks vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10

Technický popis

Řezný materiál	TK
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468

Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání
Stopka	Válcová stopka
Druh produktu	Vrták do kamene

Příslušenství

Tverdokovové vrtáky do zdiva Ø vrtáku 10 mm	786001 10
Tverdokovové vrtáky do zdiva Ø vrtáku 5,5 mm	786001 5,5
Tverdokovové vrtáky do zdiva Ø vrtáku 4 mm	786001 4
Tverdokovové vrtáky do zdiva Ø vrtáku 5 mm	786001 5
Tverdokovové vrtáky do zdiva Ø vrtáku 8 mm	786001 8
Tverdokovové vrtáky do zdiva Ø vrtáku 7 mm	786001 7
Tverdokovové vrtáky do zdiva Ø vrtáku 6 mm	786001 6