

Mobilní zvedací stůl, Nosnost: 800kg**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919989 800
GTIN	4025092253475
Třída artiklu	08Y

Popis**Provedení:**

Mobilní zvedací stůl s robustní konstrukcí s jednoduchým ocelovým nůžkovým mechanismem. Otočná plošina s mechanickou aretací pro bezpečnou údržbu. Kompaktní podvozek s nízkou celkovou výškou, otočnými a pevnými kolečky z polyamidu s bezúdržbovými kuličkovými ložisky, brzdami na otočných kolečkách. Ruční hydraulika s nožní pákou. Vysoká bezpečnost díky ventilu při přetížení a ventilu brzdy spouštění. Otočná kolečka Ø 150 mm, nosná kolečka Ø 200 mm. Šířka kolečka 50 mm.

Norma:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Technický popis

Hmotnost	222 kg
Šířka	860 mm
Materiál koleček	polyamid
Rozsah zdvihu	360 - 1050 mm
Šířka úložné plochy	840 mm
Délka úložné plochy	1350 mm
Nosnost	800 kg

Konstrukční výška C	360 mm
Délka L	1650 mm
Výška zdvihu H	690 mm
Druh produktu	Vozík se zvedacím stolem