


Garant**XNEX 080608, HB7710, Typ: GGG**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215190 GGG
GTIN	4067263499527
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Oboustranná 2×3břítá vyměnitelná břitová destička z tvrdokovu pro **rohové frézování**.
6 břitů zajišťuje vysokou hospodárnost díky nízké ceně za jeden břit.

Upozornění:

Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Technický popis

Typ	GGG
Tloušťka destiček S	6.35 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f_z na zub	0,23 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNEX 080608
Typ	HB7710
Řezný materiál	TK

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	4 mm
Počet výměn/řezání	6
Povlak	S povlakem
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	180 m/min	P
GGG	vhodný	290 m/min	K
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		