

Garant**APKT 1604 PDTR, HB7525, Typ: UNI**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215758 UNI
GTIN	4067263499534
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215705 až 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 7$ mm.

Technický popis

Typ	UNI
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APKT 1604 PDTR
Typ	HB7525
Řezný materiál	TK
Tloušťka desky	4,76 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	295 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	190 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	125 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	55 m/min	H
Ocel < 60 HRC	omezené použití	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	140 m/min	M
GG(G)	vhodný	140 m/min	K
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		