

Garant**RDHW 1003 MOT, HB7605, Typ: HART**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212251 HART
GTIN	4067263499541
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Posuv f_z na zub: 0,16 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: RDHW 1003 MOT

Typ: HART

Technický popis

Řezný materiál	TK
Typ	HART
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RDHW 1003 MOT
Typ	HB7605
Posuv f_z na zub	0,16 mm

Počet výměn/řezání	1
Povlak	S povlakem
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	125 m/min	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	170 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	160 m/min	H
Ocel < 67 HRC	omezené použití	130 m/min	H
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		