

**Garant****RDMW 12T3 MOT, HB7605, Typ: HART****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212277 HART
GTIN	4067263499558
Třída artiklu	21A

**Popis****Provedení:**

**Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními i se 7° pozitivními nosiči.**

**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 4,0$  mm.

Posuv  $f_z$  na zub: 0,16 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: RDMW 12T3 MOT

Typ: HART

**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RDMW 12T3 MOT
Řezný materiál	TK
Typ	HART
Typ	HB7605
Posuv $f_z$ na zub	0,16 mm

Počet výměn/řezání	1
Povlak	S povlakem
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	125 m/min	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	155 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	160 m/min	H
Ocel < 67 HRC	omezené použití	110 m/min	H
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		