

**Multifunkční kleště, Celková délka: 225mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	729701 225
GTIN	4067263499572
Třída artiklu	72B

**Popis****Provedení:**

Kleště z ploché oceli, černě lakované, rukojeti s plastovými návleky a s pružinou. Lisování 0,35 – 1; 1,5 – 6 izolovaných / neizolovaných konektorů / spojek a svorek pro zapalování 7 – 8 mm. Ořezávač se závitem pro šrouby M2,6 – M5. Odizolovací kleště 0,5 – 6 mm<sup>2</sup>. Řezání měkkých drátů Cu a Al. Dlouhá vroubkovaná upínací špička pro práci ve stísněných prostorech.

**Použití:**

Pro odizolování, řezání, lisování atd., zejména v při opravách.

**Technický popis**

Celková délka	225 mm
Pro průřez vodiče	1,5 – 6 mm <sup>2</sup>
Pro průřez vodiče	0,35 – 1 mm <sup>2</sup>
Odizolování vodičů s Ø	6 mm <sup>2</sup>
Odřezávač závitových čepů	M2,6 – M5
S funkcí odizolování	ano
S funkcí stříhání	ano
Druh produktu	Lisovací kleste

