



Rohová fréza 90° MECH17, s otvorem, Ø D / Zeff: 50/4Lmm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	227655 50/4L
GTIN	4960664526420
Třída artiklu	250

Popis

Provedení:

Vroubkované vyměnitelné břitové destičky pro snížené řezné síly a vibrace. Je dosahováno srovnatelně větší šířky záběru a_e při stejné hloubce řezu a_p .

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Efektivní počet břitů Z_{eff}	4
Ø břitu D_c	50 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDMT 170408
Celková délka $L_{celk.}$	78 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	59 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 1704
Upínací otvor Ø	22 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	16
Provedení stopky	s otvorem

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229709
---------------	--------