

KÄRCHER**Průmyslový vysavač, Označení výrobce: IVR-L65/20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078522 IVR-L65/20
GTIN	4054278695129
Třída artiklu	07D

Popis**Provedení:**

Průmyslový vysavač, vhodný pro vysávání a oddělování **chladicích médií, mazacích emulzí, vody nebo oleje s pevnými látkami (např. kovovými třískami).**

- **Kompaktní konstrukce a robustní materiál pro nejlepší jízdní vlastnosti.**
- **Maximální flexibilita použití a dlouhá životnost se síťovým kabelem odolným proti oleji.**
- **Vysávání probíhá prostřednictvím o 360° otočné hadicové přípojky na sací hlavě.**

2motorový 2,4kW průmyslový vysavač se **sklopným podvozkem a nádobou 65 l.**

Rozsah dodávky:

Se sklopným podvozkem a vypouštěcí hadicí s ukazatelem stavu náplně. **Bez příslušenství.**

Vhodné příslušenství najdete pod č. 078524, 078529 a 078533.

Upozornění:

Provedení s nádobou z ušlechtilé oceli 100 litrů najdete pod č. 078522 vel. IVR-L100DP v našem e-shopu.

Technický popis

Vypínač	ano
Vakuum	220 mbar

Pracovní hluk	70 dB(A)
Šířka	570 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Třída prašnosti – vysavač	L
Výška	1330 mm
Objem nádoby	65 l
Délka	730 mm
Jmenovitý rozměr přípojky	DN50 mm
Počet turbín	2
Hmotnost	43 kg
Příkon	2000 W
Objemový proud vzduchu	100 l/s
Délka kabelu	6 m
Druh produktu	Vysavač na mokré a suché vysávání