


**Garant****Sada 6hranných šroubováků s příčnou rukojetí, Počet nástrojů: 7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	952922 7
GTIN	4067263723196
Třída artiklu	91A

**Popis****Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

**Rozsah dodávky:**

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952922: 1 ks

6hranný šroubovák GARANT č. 627702 vel. 2,5: 1 ks

6hranný šroubovák GARANT č. 627712 vel. 3; 4; 5; 6; 8;10: po 1 ks

**Technický popis**

Šířka	200 mm
Hloubka	500 mm
Počet nástrojů	7
Šířka v G	8
Provedení	se šroubovákem
Hloubka v G	20
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8x20
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

## Příslušenství

6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí Šestihran 2,5 mm	627702 2,5
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí s kulovou hlavou Šestihran 10 mm	627712 10
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí s kulovou hlavou Šestihran 3 mm	627712 3
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí s kulovou hlavou Šestihran 4 mm	627712 4
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí s kulovou hlavou Šestihran 5 mm	627712 5
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí s kulovou hlavou Šestihran 6 mm	627712 6
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí s kulovou hlavou Šestihran 8 mm	627712 8
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 952922	952001 952922