


**Garant****Sada šroubováků, Počet nástrojů: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	953326 6
GTIN	4067263723493
Třída artiklu	91A

**Popis****Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasáková. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

**Rozsah dodávky:**

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953326: 1 ks

Plochý šroubovák GARANT č. 660032 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: po 1 ks

**Technický popis**

Šířka	150 mm
Hloubka v G	16
Provedení	se šroubovákem
Hloubka	400 mm
Počet nástrojů	6
Šířka v G	6
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	6×16
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

## Příslušenství

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953326	952001 953326
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 2,5 mm	660032 2,5
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 3,5 mm	660032 3,5
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 4 mm	660032 4
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 5,5 mm	660032 5,5
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 6,5 mm	660032 6,5
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 8 mm	660032 8