


**Garant****Sada šroubováků, Počet nástrojů: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	953416 8
GTIN	4067263723530
Třída artiklu	91A

**Popis****Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

**Rozsah dodávky:**

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953416: 1 ks

Plochý šroubovák GARANT č. 660032 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 ks

Šroubovák GARANT pro šrouby Phillips č. 667702 vel. 0; 1; 2: po 1 ks

**Technický popis**

Šířka	200 mm
Šířka v G	8
Hloubka v G	16
Hloubka	400 mm
Provedení	se šroubovákem
Počet nástrojů	8
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8x16

Druh produktu

Vložka z tvrzené pěny

## Příslušenství

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953416

952001 953416

Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 0

667702 0

Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 1

667702 1

Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 2

667702 2

Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 2,5 mm

660032 2,5

Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 3,5 mm

660032 3,5

Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 4 mm

660032 4

Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 5,5 mm

660032 5,5

Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 6,5 mm

660032 6,5