


Garant**Sada šroubováků, Počet nástrojů: 10****Údaje o objednavce**

Artikové číslo	953522 10
GTIN	4067263723578
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Vhodné pro:

Nové pracovní stoly GARANT GridLine s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky 20 G × 20 G resp. 500 × 500 mm (š × h).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953522: 1 ks

Plochý šroubovák GARANT č. 660032 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 ks

Šroubovák GARANT pro šrouby Phillips č. 667702 vel. 00; 0; 1; 2; 3: po 1 ks

Technický popis

Provedení	se šroubovákem
Hloubka v G	20
Počet nástrojů	10
Hloubka	500 mm
Šířka v G	10
Šířka	250 mm
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm

Míra naplnění zásuvky v G	10×20
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953522	952001 953522
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 2,5 mm	660032 2,5
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 3,5 mm	660032 3,5
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 4 mm	660032 4
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 5,5 mm	660032 5,5
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 6,5 mm	660032 6,5
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 0	667702 0
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 00	667702 00
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 1	667702 1
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 2	667702 2
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 3	667702 3