

Sada nástrčných klíčů, 1/4 palce, Počet nástrojů: 46



Údaje o objednávce

Artikové číslo	953743 46
GTIN	2050002075412
Třída artiklu	91A

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G popř. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G popř. 500 × 200 mm) užité plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Dílenský vozík GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a rozměrem zásuvkového rastru **20 G × 16 G** popř. 500 × 400 mm (Š × H).

Rozsah dodávky:

Ráčna GARANT přestavitelná č. 632025 vel. 1/4: 1 ks

6hranná nástrčná hlavice GARANT č. 631225 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: po 1 ks

Prodloužení GARANT č. 632429 vel. 50; 150: po 1 ks

Příčná rukojeť GARANT č. 633029 vel. 116: 1 ks

Nástavec pro plochý šroubovák HOLEX č. 631613 vel. 3,5; 4; 5,5; 8: po 1 ks

Zástrčná hlavice HOLEX pro šrouby Torx® dlouhá č. 631773 vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: po 1 ks

6hrnná zástrčná hlavice GARANT č. 631729 vel. 2,5; 3; 4; 5; 6: po 1 ks

Kardanův kloub GARANT č. 633529 vel. 1/4: 1 ks

Nástrčná hlavice GARANT pro šrouby Torx® č. 631515 vel. E4; E5; E6; E7; E8; E10: po 1 ks

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953743: 1 ks

Nástavec pro šroubovák HOLEX pro šrouby Phillips č. 631623 vel. 1; 2; 3; 4: po 1 ks

Nástavec GARANT s rukojetí č. 632829 vel. 146: 1 ks

Technický popis

Hloubka	500 mm
Počet nástrojů	46
Provedení	s nástrčným klíčem
Šířka	200 mm
Hloubka v G	20
Šířka v G	8
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8x20
Upínací 4hran	1/4 palec
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953743	952001 953743
6hranná hlavice, 1/4 palceSurface Drive Rozměr klíče 10 mm	631225 10
6hranná hlavice, 1/4 palceSurface Drive Rozměr klíče 11 mm	631225 11
6hranná hlavice, 1/4 palceSurface Drive Rozměr klíče 12 mm	631225 12
6hranná hlavice, 1/4 palceSurface Drive Rozměr klíče 13 mm	631225 13
6hranná hlavice, 1/4 palceSurface Drive Rozměr klíče 14 mm	631225 14
6hranná hlavice, 1/4 palceSurface Drive Rozměr klíče 4 mm	631225 4
6hranná hlavice, 1/4 palceSurface Drive Rozměr klíče 4,5 mm	631225 4,5
6hranná hlavice, 1/4 palceSurface Drive Rozměr klíče 5 mm	631225 5
6hranná hlavice, 1/4 palceSurface Drive Rozměr klíče 5,5 mm	631225 5,5

6hranná hlavice, 1/4 palceSurface Drive Rozměr klíče 6 mm	631225 6
6hranná hlavice, 1/4 palceSurface Drive Rozměr klíče 7 mm	631225 7
6hranná hlavice, 1/4 palceSurface Drive Rozměr klíče 8 mm	631225 8
6hranná hlavice, 1/4 palceSurface Drive Rozměr klíče 9 mm	631225 9
Nástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® Profil Torx® E10	631515 E10
Nástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® Profil Torx® E4	631515 E4
Nástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® Profil Torx® E5	631515 E5
Nástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® Profil Torx® E6	631515 E6
Nástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® Profil Torx® E7	631515 E7
Nástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® Profil Torx® E8	631515 E8
Zástrčná hlavice pro šrouby s drážkou, 1/4 palce Šířka čepele 3,5 mm	631613 3,5
Zástrčná hlavice pro šrouby s drážkou, 1/4 palce Šířka čepele 4 mm	631613 4
Zástrčná hlavice pro šrouby s drážkou, 1/4 palce Šířka čepele 5,5 mm	631613 5,5
Zástrčná hlavice pro šrouby s drážkou, 1/4 palce Šířka čepele 8 mm	631613 8
Zástrčná hlavice pro šrouby Phillips, 1/4 palce Velikost křížové drážky 1	631623 1
Zástrčná hlavice pro šrouby Phillips, 1/4 palce Velikost křížové drážky 2	631623 2
Zástrčná hlavice pro šrouby Phillips, 1/4 palce Velikost křížové drážky 3	631623 3
Zástrčná hlavice pro šrouby Phillips, 1/4 palce Velikost křížové drážky 4	631623 4
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcedlouhá Šestihran 2,5 mm	631729 2,5
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcedlouhá Šestihran 3 mm	631729 3
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcedlouhá Šestihran 4 mm	631729 4
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcedlouhá Šestihran 5 mm	631729 5
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcedlouhá Šestihran 6 mm	631729 6

Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®dlouhá Profil Torx® TX10	631773 TX10
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®dlouhá Profil Torx® TX15	631773 TX15
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®dlouhá Profil Torx® TX20	631773 TX20
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®dlouhá Profil Torx® TX25	631773 TX25
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®dlouhá Profil Torx® TX30	631773 TX30
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®dlouhá Profil Torx® TX40	631773 TX40
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®dlouhá Profil Torx® TX8	631773 TX8
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®dlouhá Profil Torx® TX9	631773 TX9
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem Typ 1/4	632025 1/4
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 150 mm	632429 150
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 50 mm	632429 50
Nástavec s rukojetí, 1/4 palce Celková délka 146 mm	632829 146
Příčná rukojeť, 1/4 palce Celková délka 116 mm	633029 116
Kardanový kloub 1/4 palce Typ 1/4	633529 1/4