

**Garant****Kompaktní kotouč s rounem, Ø 115 mm, Srovnání zrnitosti: 100****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	567005 100
GTIN	4067263516675
Třída artiklu	51M

**Popis****Provedení:**

Zalisované vláknité rouno s brusným prostředkem vázaným pryskyřicí umožňuje **ubírání a dokončování při jedné pracovní operaci**. Tvrdé provedení s hrubým zrnem, velmi stabilní hrany.

**Použití:**

Pro obrábění ploch a hran na úhlových bruskách (doporučený počet otáček 6 000 min<sup>-1</sup>).

**Technický popis**

Stupeň jemnosti	hrubý
Zkratka brusiva	A
Provedení	8 A coarse
Stupeň tvrdosti	tvrdý
Brusivo	Normální korund (A)
Ø otvoru	22,23 mm
Srovnání zrnitosti	100
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Popis tvaru	plochý
Atribut názvu produktu	Ø 115 mm
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	60 m/s
Druh produktu	Kompaktní kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		