

**Garant****Kompaktní kotouč s rounem, Ø 125 mm, Srovnání zrnitosti: 180****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 567006 180    |
| GTIN           | 4067263723721 |
| Třída artiklu  | 51M           |

**Popis****Provedení:**

Zalisované vláknité rouno s brusným prostředkem vázaným pryskyřicí umožňuje **ubírání a dokončování při jedné pracovní operaci. Univerzální kotouč** pro lehké odjehlování, zalešťování mírných škrábanců, odstraňování zateklých barev.

**Použití:**

Pro obrábění ploch a hran na úhlových bruskách (doporučený počet otáček 6 000 min<sup>-1</sup>).

**Technický popis**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Provedení                   | 3 S fine             |
| Ø otvoru                    | 22,23 mm             |
| Zkratka brusiva             | SiC                  |
| Brusivo                     | karbid křemíku (SiC) |
| Stupeň tvrdosti             | měkká                |
| Srovnání zrnitosti          | 180                  |
| Stupeň jemnosti             | jemný                |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 %              |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Popis tvaru                 | plochý           |
| Atribut názvu produktu      | Ø 125 mm         |
| Optimalizováno pro materiál | INOX             |
| Optimalizováno pro materiál | Ocel             |
| Maximální obvodová rychlost | 60 m/s           |
| Druh produktu               | Kompaktní kotouč |

## Údaje o uživateli

|                  | Použití | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------|---------|----------------|---------|
| Al Mg            | vhodný  |                |         |
| Ocel < 900 N/mm  | vhodný  |                |         |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný  |                |         |
| Ocel < 55 HRC    | vhodný  |                |         |
| Ocel < 60 HRC    | vhodný  |                |         |
| Ocel < 67 HRC    | vhodný  |                |         |
| INOX             | vhodný  |                |         |
| Ti               | vhodný  |                |         |
| GG(G)            | vhodný  |                |         |
| Plasty, GFK      | vhodný  |                |         |
| Laky             | vhodný  |                |         |
| Uni              | vhodný  |                |         |
| suché            | vhodný  |                |         |