


**Doplňující sada, 1/2 palce, Počet nástrojů: 23****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	953755 23
GTIN	4067263723622
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasáková. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G popř. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G popř. 500 × 200 mm) užité plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Dílenský vozík GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a rozměrem zásuvkového rastru **20 G × 16 G** popř. 500 × 400 mm (Š × H).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953755: 1 ks

12hranná hlavice HOLEX č. 642520 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 ks

6hranná zástrčná hlavice HOLEX č. 643313 vel. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 ks

Technický popis

Hloubka v G	20
Šířka v G	8
Hloubka	500 mm
Počet nástrojů	23
Šířka	200 mm

Provedení	s nástrčným klíčem
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8x20
Upínací 4hran	1/2 palec
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953755	952001 953755
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 10 mm	642520 10
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 11 mm	642520 11
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 12 mm	642520 12
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 13 mm	642520 13
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 14 mm	642520 14
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 15 mm	642520 15
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 16 mm	642520 16
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 17 mm	642520 17
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 18 mm	642520 18
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 19 mm	642520 19
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 21 mm	642520 21
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 22 mm	642520 22
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 24 mm	642520 24
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 27 mm	642520 27
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 30 mm	642520 30
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 32 mm	642520 32
6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá 6hran 10 mm	643313 10
6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá 6hran 12 mm	643313 12

6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá 6hran 14 mm	643313 14
6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá 6hran 5 mm	643313 5
6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá 6hran 6 mm	643313 6
6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá 6hran 7 mm	643313 7
6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá 6hran 8 mm	643313 8