

**Garant****Dílenská sada, Počet nástrojů: 23****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955002 23
GTIN	4067263723691
Třída artiklu	91A

**Popis****Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené PE pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasáková. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.

**Vhodné pro:**

**Dílenský vozík GARANT** s plně výsuvnými zásuvkami a rozměrem zásuvkového rastru **20 G x 16 G** resp. 500 x 400 mm (Š x H).

Dílenský vozík č. 914520 – 914582.

**Rozsah dodávky:**

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955002

: 1 ks

Digitální posuvné měřítko GARANT IP54 č. 412680 vel. 150: 1 ks

Svinovací metr GARANT č. 462210 vel. 3: 1 ks

Vodováha GARANT z lehkého kovu č. 467020 vel. 250: 1 ks

Očkoplochý klíč GARANT č. 613600 vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 ks

Plochý šroubovák GARANT č. 660032 vel. 3,5; 5,5; 6,5: po 1 ks

Šroubovák GARANT pro šrouby Phillips č. 667702 vel. 1; 2; 3: po 1 ks

Kombinované kleště GARANT č. 700940 vel. 180: 1 ks

Siko kleště GARANT č. 706001 vel. 250: 1 ks

Ploché zaoblené kleště GARANT přímé č. 713040 vel. 200: 1 ks

Stranové štípací kleště GARANT č. 724840 vel. 160: 1 ks

Univerzální nůž GARANT s 2složkovou rukojetí se 3 čepelemi č. 845020: 1 ks

## Technický popis

Užitná plocha zásuvek v G	20×16
Šířka	500 mm
Počet nástrojů	23
Hloubka v G	16
Provedení	pro zásuvku dílenského vozíku
Šířka v G	20
Hloubka	400 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Vhodné pro zařízení provozů	Dílenský vozík
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky	100 mm
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

## Příslušenství

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 955002	952001 955002
Digitální posuvné měřítko IP54 s datovým výstupem Rozsah měření 150 mm	412680 150
Svinovací metr s průzorem Délka pásma 3 m	462210 3
Vodováha z lehkého kovu Délka 250 mm	467020 250
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 10 mm	613600 10
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 13 mm	613600 13
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 16 mm	613600 16
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 17 mm	613600 17
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 18 mm	613600 18

Očkoplochý klíč Rozměr klíče 19 mm	613600 19
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 5,5 mm	613600 5,5
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 7 mm	613600 7
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 8 mm	613600 8
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 3,5 mm	660032 3,5
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 5,5 mm	660032 5,5
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 6,5 mm	660032 6,5
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 1	667702 1
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 2	667702 2
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 3	667702 3
Kombinované kleště, chromované, 2složkové rukojeti Celková délka 180 mm	700940 180
Siko kleště s jemným nastavením zářezů, černé Celková délka 250 mm	706001 250
Ploché zaoblené kleště rovné, chromované, s opláštěnými rukojetmi Celková délka 200 mm	713040 200
Stranové štípací kleště chromované, opláštěné rukojeti Celková délka 160 mm	724840 160
Univerzální nůž s 2složkovou rukojetí se 3 čepelemi, 18 mm	845020