

Garant
Dílenská sada, Počet nástrojů: 34

Údaje o objednávce

Artikové číslo	955009 34
GTIN	4067263724018
Třída artiklu	91A

Popis
Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené PE pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasáková. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.

Vhodné pro:

Dílenský vozík GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a rozměrem zásuvkového rastru **20 G x 16 G** resp. 500 x 400 mm (Š x H).

Dílenský vozík č. 914520 – 914582.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955009: 1 ks

Očkoplochý klíč GARANT č. 613600 vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 ks

Ráčna GARANT přestavitelná č. 640025 vel. 1/2: 1 ks

Prodloužení GARANT 1/2 palce č. 641029 vel. 125; 250: po 1 ks

Příčná rukojeť GARANT 1/2 palce č. 641329 vel. 295: 1 ks

Kardanův kloub GARANT č. 641629 vel. 1/2: 1 ks

6hranná hlavice GARANT č. 642325 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 ks

12hranná hlavice GARANT dlouhá č. 642529 vel. 17; 19; 21: po 1 ks

Plochý šroubovák GARANT č. 660032 vel. 3,5; 5,5: po 1 ks

Šroubovák GARANT pro Phillips č. 667702 vel. 1; 2: po 1 ks

Zámečnické kladivo GARANT č. 750110 vel. 300: 1 ks

Kombinované kleště GARANT č. 700940 vel. 180: 1 ks

Siko kleště GARANT č. 706001 vel. 250: 1 ks

Technický popis

Počet nástrojů	34
Užitná plocha zásuvek v G	20×16
Šířka v G	20
Provedení	pro zásuvku dílenského vozíku
Hloubka v G	16
Hloubka	400 mm
Šířka	500 mm
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Vhodné pro zařízení provozů	Dílenský vozík
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 955009	952001 955009
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 10 mm	613600 10
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 13 mm	613600 13
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 16 mm	613600 16
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 17 mm	613600 17
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 18 mm	613600 18
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 19 mm	613600 19
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 5,5 mm	613600 5,5
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 7 mm	613600 7
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 8 mm	613600 8
Ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhadzovačem Typ 1/2	640025 1/2
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 125 mm	641029 125

Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 250 mm	641029 250
Příčná rukojeť, 1/2 palce Celková délka 295 mm	641329 295
Kardanový kloub, 1/2 palce Typ 1/2	641629 1/2
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 13 mm	642325 13
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 14 mm	642325 14
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 15 mm	642325 15
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 16 mm	642325 16
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 17 mm	642325 17
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 18 mm	642325 18
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 19 mm	642325 19
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 21 mm	642325 21
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 22 mm	642325 22
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 24 mm	642325 24
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 17 mm	642529 17
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 19 mm	642529 19
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 21 mm	642529 21
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 3,5 mm	660032 3,5
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 5,5 mm	660032 5,5
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 1	667702 1
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 2	667702 2

Zámečnické kladivo sochranným pouzdrém násady
Hmotnost bez násady 300 g

750110 300

Kombinované kleště, chromované, 2složkové rukojeti
Celková délka 180 mm

700940 180

Siko kleště s jemným nastavením zářezů, černé Celková
délka 250 mm

706001 250