

**Video endoskop VIPER se sondou, Ø 3,0 mm, Délka sondy: 3000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	492792 3000
GTIN	2050002074378
Třída artiklu	49C

Popis**Provedení:**

Lehký, kompaktní a flexibilně použitelný video endoskop VIPER. Rychle vyměnitelné sondy s různými průměry (od 2,2 mm) a pracovními délkami zvyšují flexibilitu. Díky nízké hmotnosti je endoskop VIPER mimořádně lehký a praktický.

- **Jasný 4,3palcový monitor s technologií kamery CMOS pro obraz v HD kvalitě.**
- **Intuitivní, jednoduchá obsluha.**
- **Dlouhé kontroly bez přerušení pomocí běžně dostupných akumulátorů.**
- **Rychlý přenos dat pomocí Micro USB 2.0 konektoru, mini HDMI přípojky a slotu pro paměťové SD karty.**
- **Rychle vyměnitelné sondy s různými průměry a pracovními délkami.**

Rozsah dodávky:

Síťový napáječ, micro USB kabel, videokabel, 2x li-Ion akumulátor, 8 GB paměťová karta SD, kovový stojan, přepravní kufr.

Technický popis

Velikost displeje	4,3 palec
Rozsah zaostření	3 - 50 mm
Úhel otevření obrazu	90 stupeň
Řada	VIPER

Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Délka sondy	3000 mm
Zorný úhel	90 stupeň
Čidlo kamery	CMOS
Ø sond	3 mm
Atribut názvu produktu	Ø 3,0 mm
Druh produktu	Endoskop